

Присъединителна лансна VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

Специф. Номер: 1247987

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	12 mm
Макс. брой места за вентили	35
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.6 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	5 Nm
Тегло на продукта	2,138 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4