


T-съединител QST-B-1/4-8-20

Специф. Номер: 130943
Продукт излизащ от производство

FESTO

На 360°, външна резба с външен шестостен.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4.8 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	20
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Макс. въртящ момент на затягане	12 Nm
Тегло на продукта	21.6 g
Брой изходи	2
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	Външна резба R1/4
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 8 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на уплътнението за шлаух	NBR
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема