


# Дросел-обратен клапан GRLZ-1/8-NPT-1/4-B

Специф. Номер: 151562

FESTO

за дроселиране на входа.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	еднопътна функция на дроселиране
Пневматичен извод 2	NPT1/8-27
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Работно налягане	0.3 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Температура на средата	-10 ... 60 °C