


# Тапа QSMC-3H

Специф. Номер: 153382

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Blanking plug
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	0.2 g
Пневматичен извод 1	Push-in sleeve diameter 3 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT