

# L-съединител QSL-1/4-3/16-U

Специф. Номер: 153642

FESTO

360° шарнирен, външна резба и външен шестостен.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                     |
|---|--|
| Размер  | Стандарт                                     |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване             | Екраниране                                   |
| Монтажна позиция                                      | по избор                                     |
| Размер на контейнера                                  | 1  |
| Конструкция   | Push/Pull-принцип                            |
| Работно налягане                                      | -0.95 ... 10 bar                             |
| работно налягане в зависимост от температурата        | -0.95 ... 10 bar                             |
| Работна среда   | филтриран сгъстен въздух<br>Вакуум           |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                    | 1  |
| Температура на околната среда                         | -10 ... 60 °C                                |
| Разрешение  | Germanischer Lloyd                           |
| Макс. въртящ момент на затягане                       | 14 Nm  |
| Пневматичен извод                                     | NPT1/4-18<br>за шлаух, външен диаметър 3/16" |
| Цвят на освобождаващия пръстен                        | сив  |
| Материал-забележка                                    | RoHS konform                                 |
| Информация за материала на корпуса                    | PBT  |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен     | POM  |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух      | NBR  |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема           |