

X-съединител QSX-1/2T-U

Специф. Номер: 153842

FESTO

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.
Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|------------------------------------|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 7.5 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 1 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане | -0.95 ... 10 bar |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух Вакуум |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Тегло на продукта | 46 g |
| Брой изходи | 3 |
| Брой захранващи линии | 1 |
| Пневматичен извод, захранване | за шлаух, външен диаметър 1/2" |
| Пневматичен извод, изход | за шлаух, външен диаметър 1/2" |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | PBT |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен | POM |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух | NBR |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |