

# L-бърз съединител LCKN-M5-PK-3

Специф. Номер: 164995

FESTO

На 360°, с уплътнителен пръстен.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	1.7 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.9 ... 16 bar
Клас на корозионна устойчивост KVK	2 - Moderate corrosion stress
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Пневматичен извод 1	Външна резба M5
Пневматичен извод 2	за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 мм и гайка
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка