

Сепараторен модул FRM-D-MAXI



Специф. Номер: 170686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Разклонител с 4 извода, носач за допълнителни модули, без присъединителни плочи с резба с FRB-шпилки.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Свързващ модул
Работно налягане	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2	20,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	442 g
Пневматичен извод 3	G3/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка