

Фин филтър LFMB-1-D-MAXI-A-NPT


Специф. Номер: 173723

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с филтърен патрон 1 µm, метален кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	D
Размер	Maxi
Степен на филтрация	1 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Работно налягане	2 ... 12 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3] инертен газ
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	2,780 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	620 l/min
КПД на филтъра	99.99 %
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m ³
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Монтажна позиция	вертикално
Пневматичен извод 1	1 NPT
Пневматичен извод 2	1 NPT
Material housing	Цинкова отливка
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	PC
Материал-забележка	RoHS konform