

# Фин филтър LFMA-1/8-D-MINI-NPT

Специф. Номер: 173724

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с филтърен патрон 0,01 µm, метален кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	D
Размер	Mini
Степен на филтрация	0.01 µm
Кондензоотделител	ръчен с фиксация
Работно налягане	1 ... 16 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2] инертен газ
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	360 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	80 l/min
КПД на филтъра	99.9999 %
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Монтажна позиция	вертикално
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	1/8 NPT
Material housing	Цинкова отливка
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	PC
Материал-забележка	RoHS konform