


Краен изключвател SMT-8-PS-S-LED-24-B

Специф. Номер: 175484

FESTO

Electric, contactless, PNP, for drives with T-slot, with M8 plug.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Конструкция | за T-канал |
| Разрешение | C-Tick |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Измервателен принцип | магнеторезистивен |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Превключващ изход | PNP |
| Функция на превключващия елемент | Нормално отворен контакт |
| Репродуктивност на превключващата стойност | +/- 0,1 mm |
| Време на включване | ≤ 0.2 ms |
| Време за изключване | ≤ 0.5 ms |
| Макс. ток на изхода | 100 mA |
| Макс. превключвателна способност DC | 3 W |
| Пад на напрежение | ≤ 1.8 V |
| Остатъчен ток | ≤ 0.1 mA |
| Устойчивост на късо съединение | пулсиращ |
| Устойчивост на претоварване | наличен |
| обхват на работното напрежение DC | 10 ... 30 V |
| Защита на полюсите | за всички електрически връзки |
| Електрически извод | Кабел със щекер M8x1 3-пинов |
| Изходящ извод | аксиално |
| Дължина на кабела | 0.3 m |
| Свойства на проводниците | Стандарт |
| Информация за материала на кабелната обвивка | PUR |
| Тип на закрепване | затегнат в T-канал с възможност за надлъжно вкарване в жлеб |
| Макс. въртящ момент на затягане | 0.2 Nm |
| Тегло на продукта | 10 g |
| Информация за материала на корпуса | Месинг TPE-U(PU) високолегирана стомана, неръждаема никелиран |
| Индикация за работно състояние | LED жълт |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 60 °C |
| Клас на защита | IP65 IP67 |