


Държач вакуумни вендузи ESH-NB-1-PK

Специф. Номер: 189204

FESTO

без компенсатор на височина, вакуумният извод е странично.



Информационен лист

Белег	Стойност
Обем	0.108 cm ³
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум странично
Съответствие с носач за смукател	Размер 1
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	4 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Монтаж на смукателя	Диаметър 3 mm
Извод за вакуум	PK-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR Стомана
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран ПОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана