


Вакуумна вендуза ESS-150-SF

Специф. Номер: 189329

FESTO

лесно сменяем,



Информационен лист

Белег	Стойност
Мин. радиус на детайла R	480 mm
Номинален размер	10 mm
Диаметър на смукателя	150 mm
Обем на смукателя	173.826 cm ³
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Съответствие с носач за смукател	Размер 6
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-10 ... 200 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	900 N
Латерална сила при номинално работно налягане	480 N
Тегло на продукта	719 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	M20x2
Цвят	сив
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Material of threaded plug	NBR никелирана стомана Галванизирани и хромирани стомана
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	FPM