

T-съединител QST-5/8T-1/2-U

Специф. Номер: 190607

FESTO

редуциращ.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 8.1 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 1 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 64.5 g |
| Брой изходи | 2 |
| Брой захранващи линии | 1 |
| Пневматичен извод 1 | За шлаух с външен диаметър 5/8" |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 1/2" |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |