

Съединител QSK-3/8-5/16-U

Специф. Номер: 190715

FESTO

Външна резба с външен шестстен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4.5 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	24 Nm
Тегло на продукта	39 g
Пневматичен извод 1	Външна резба 3/8 NPT
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 5/16"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг никелиран
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема