

L-съединител QSLV-1/8-3/16-I-U

Специф. Номер: 190754

FESTO

На 360°, външна резба с вътрешен шестостен.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 3 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 1 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 8 Nm |
| Тегло на продукта | 15 g |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба 1/8 NPT |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 3/16" |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |