

# Обратен клапан HA-1/8-QS-1/4-U

Специф. Номер: 190850

FESTO

поток от външната резба към QS-съединителя.  
Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                        | Възвратна функция  |
| Пневматичен извод 1                            | 1/8 NPT  |
| Пневматичен извод 2                            | QS-1/4   |
| Тип на закрепване                              | за завиване  |
| Стандартен номинален дебит                     | 313 l/min  |
| Работно налягане                               | -1 ... 10 bar  |
| Температура на околната среда                  | 0 ... 60 °C  |
| Material housing                               | Месинг   |
| Работна среда                                  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]   |
| Минимално диференциално налягане при отваряне  | 0.1 bar  |
| Минимално диференциално налягане при затваряне | 0.2 bar  |
| Забележка за работната и пилотната среди       | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Тегло на продукта                              | 21 g   |
| Материал-забележка                             | RoHS konform   |