

# Направляващ модул FEN-50- -

Специф. Номер: 19173

FESTO

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Ход	10 ... 500 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на преместване	50 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	47 g
Основно тегло при 0 mm ход	4,190 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Информация за материала на направляващия елемент	високолегирана стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран