

Направляваща ос FDG-40- -

Специф. Номер: 192853
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	40
Ход	1 ... 4,000 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща ос без задвижване
Макс. скорост	3 m/s
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Material of guide component	Стомана
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран