

Свързващ кабел KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

Специф. Номер: 196066

FESTO

за бързодействащи вентили



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	LED
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Въртящ момент на затягане	0.25 Nm
Тегло на продукта	170 g
Електрически извод	Ъглов щекер/ Кабел Квадратна форма/отворен край 2-pin / 2-жичен
Структура на кабела	2x0,25
Диаметър на кабела	3.4 mm
Дължина на кабела	10 m
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз