

Дросел-обратен клапан GRLA-E-M5-QS-6

Специф. Номер: 197481

FESTO

за дроселиране на изхода.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 2	M5
Тип на закрепване	за завиване
Работно налягане	0 ... 8 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Температура на средата	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	10.9 g
Информация за материала на цапфата	Месинг
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на уплътненията	NBR