


Присъединителен блок MHP4-PR10-3

Специф. Номер: 525233

FESTO

за in-line разпределител MHP4-...-HC/TC.



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	10
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Тегло на продукта	1,710 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1/33	G3/8
Пневматичен извод 3/11	G3/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева сплав