

Вакуумна вендуза ESV-50-GT

Специф. Номер: 526002

FESTO

износваща се част, лесно сменяема



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	8 mm
Мин. радиус на детайла R	40 mm
Диаметър на смукателя	50 mm
Обем на смукателя	11.2 cm ³
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	кръгъл, камбановидна форма
Форма на вакуумната чашка	Кръгъл дълбок
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	97 N
Сила на задържане при номинално работно налягане	97 N
Латерална сила при номинално работно налягане	30 N
Тегло на продукта	9.2 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Цвят	червен/кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®