



Краен изключвател SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Специф. Номер: 526677

FESTO

електрически, безконтактен, 2-жилен, за задвижвания със
сензорен канал 10, с кабел.



Информационе н ЛИСТ

Белег	Стойност
Конструкция	за кръгъл жлеб
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Превключващ изход	безконтактен двужилен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	< 0.5 ms
Време за изключване	> 0.5 ms
Макс. ток на изхода	50 mA
Макс. превключвателна способност DC	1.5 W
Пад на напрежение	< 8 V
Остатъчен ток	< 1 mA
Устойчивост на късо съединение	Да
Устойчивост на претоварване	наличен
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел 2-жилен
Изходящ извод	напречно
Дължина на кабела	2.5 m
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Тип на закрепване	свързан с профила на цилиндъра затегнат в кръгъл канал полага се отгоре в жлеб
Въртящ момент на затягане	0.4 Nm
Тегло на продукта	15.9 g
Информация за материала на корпуса	PA високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67