



Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB6N-1/2-FRC9:J11M2

Специф. Номер: 534001

FESTO

Комбинация филтър-регулатор-омаслител, максимално изходно налягане 12 bar, 40 µm филтър, с манометър, регулираща глава със заключване, метална чаша, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 20 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	3,700 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,713 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Пневматичен извод 2	1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform