

# Шлаух PUN-3/8X1/16-U-GN

Специф. Номер: 546619

FESTO

външно калиброван, подходящ за QS и QB връзки

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Old part no. 13023172



## Информационен лист

| Белег  | Стойност                           |
|--|------------------------------------|
| Външен диаметър в инчове                       | 3/8                                |
| Вътрешен диаметър в инчове                     | 1/4                                |
| Мин. радиус на огъване                         | 1 "                                |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14 ... 150 Psi                    |
| Работна среда                                  | филтриран сгъстен въздух<br>Вакуум |
| Температура на околната среда                  | -68 ... 140 °F                     |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.515 oz/ft                        |
| Цвят   | зелен                              |
| Твърдост по Шор                                | A 98 +/-3                          |
| Материал-забележка                             | Без мед и PTFE (тефлон)            |
| Информация за материала на шлауха              | TPE-U(PU)                          |