

# Шлаух PUN-1/8X1/32-U-GE-500

Специф. Номер: 546649

FESTO

външно калиброван, подходящ за QS и QB връзки

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Old part no. 13028534



## Информационен лист

| Белег  | Стойност                           |
|--|------------------------------------|
| Външен диаметър в инчове                       | 1/8                                |
| Вътрешен диаметър в инчове                     | 1/16                               |
| Мин. радиус на огъване                         | 0.2 "                              |
| работно налягане в зависимост от температурата | -14 ... 150 Psi                    |
| Работна среда                                  | филтриран сгъстен въздух<br>Вакуум |
| Температура на околната среда                  | -68 ... 140 °F                     |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.077 oz/ft                        |
| Цвят   | жълт                               |
| Твърдост по Шор                                | A 98 +/-3                          |
| Материал-забележка                             | Без мед и PTFE                     |
| Информация за материала на шлауха              | TPE-U(PU)                          |