


Задвижване със сферичен кран VZPR-BPS-22-R38R

Специф. Номер: 550339

FESTO

състоящ се от пневматично въртящо задвижване DAPS, комбиниран с 2/2 сферичен кран VAPB в изпълнение от легирана стомана.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструктивен строеж	двупътен сферичен кран Въртящо задвижване
Тип на задействане	електрически пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Номинален размер	10 mm
Разпределителна функция	2/2
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Тегло на продукта	1,600 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	3