



Демпфер YSRW-DGC-50-GF/KF

Специф. Номер: 551489

FESTO

за линейно задвижване DGC.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Демпфериране	саморегулираща мека характеристика
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана