

Кит силфонни цилиндри DADB-V6-50-S51-125

Специф. Номер: 553313

FESTO

за стандартизиран цилиндър по ISO 15552.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	57 mm
Размер	50
Ходове	51 ... 125 mm
Удължаване на буталния прът	46 mm
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Гофриран защитен шлах комплект с изведена атмосфера на резба
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Издръжливост на среда	Прах Стружки Масла Смазка Бензин
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	91 g
Тип на закрепване	избутващ с щифт с резба
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material adapter components	PA-усилен
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	високолегирана стомана, неръждаема