

Свързващ кабел NEBV-S1W25-K-5-N-LE15

Специф. Номер: 565281

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Свойства на проводниците	За статични приложения
обхват на работното напрежение DC	$\leq 24\text{ V}$
Натоварване на тока при 40°C	2.95 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Тегло на продукта	850 g
Електрически извод	25-пинов Щекер Sub-D
Структура на кабела	18 x 0,34 mm ²
Диаметър на кабела	9.5 mm
Дължина на кабела	5 m
Тип на закрепване	4-40UNC
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	TPE
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз позлатен