

Свързващ кабел NEBV-S1W25-K-10-N-LE25

Специф. Номер: 565285

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Свойства на проводниците	За статични приложения
обхват на работното напрежение DC	≤ 24 V
Натоварване на тока при 40°C	1.64 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Тегло на продукта	1,500 g
Електрически извод	25-пинов Щекер Sub-D
Структура на кабела	25 x 0,25 mm ²
Диаметър на кабела	9.9 mm
Дължина на кабела	10 m
Тип на закрепване	4-40UNC
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	TPE
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз позлатен