

# Присъединителна лансна VABM-L1-10AW-M7-4

Специф. Номер: 566548

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	10.5 mm
Макс. брой места за вентили	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на шина	1.5 Nm
Мах. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.45 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	1.5 Nm
Тегло на продукта	96 g
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3	M7
Пневматичен извод 4	M5
Пневматичен извод 5	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав