

# Кит силфонни цилиндри EADB-V1-40-S201-300

Специф. Номер: 570268

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	57 mm
Размер	40
Ходове	201 ... 300 mm
Удължаване на буталния прът	88 mm
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Гофриран защитен шлах комплект с изведена атмосфера на резба
Клас на корозионна устойчивост КВК	3
Издръжливост на среда	Прах Стружки Масла Смазка Бензин
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Движеща се маса	99 g
Тегло на продукта	172 g
Тип на закрепване	избутващ с щифт с резба
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Инофрация за материала : адапторни компоненти	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на защитния гофриран шлах	NBR
Threaded stud material information	високолегирана стомана, неръждаема