

T-съединител QST-F-14

Специф. Номер: 570436

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	12 mm
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Food safety	to manufacturer's declaration
Температура на околната среда	0 ... 150 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Тегло на продукта	90 g
Пневматичен извод 1	Push-in sleeve QS-14
Пневматичен извод 2	Push-in sleeve QS-14
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг хромиран и никелиран
Информация за материала на уплътнението за шлаух	FPM