

# Присъединителен блок VABM-B10-25S-N38-3

Специф. Номер: 8026271

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	27.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	579 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 3	3/8 NPT
Пневматичен извод 5	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав