


Присъединителен блок VABM-B10-25S-N38-9-P3

Специф. Номер: 8026313

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	27.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	9
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1,202 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 3	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав