

# Р-лайсна VABM-B10-30-N34-7-P53

Специф. Номер: 8026352

FESTO



## Информационе н лист

| Белег                              | Стойност                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Растерен размер                    | 32 mm                              |
| Монтажна позиция                   | по избор                           |
| Макс. брой места за вентили        | 7                                  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Тегло на продукта                  | 1,610 g                            |
| Тип на закрепване                  | с монтажна скоба                   |
| Пневматичен извод 1                | 3/4 NPT                            |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                       |
| Material manifold                  | Алуминиева сплав                   |