


Присъединителна лансна VABM-P7-18MB-G18-M5-8

Специф. Номер: 8076391

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растрен размер	18 mm
Конструкция	Connection direction underneath
Макс. брой места за вентили	8
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.6 Nm
Тегло на продукта	360 g
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав