

Шлаух PU-3/8-VL

Специф. Номер: 8500

FESTO

за CN- и CK-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	9.5 mm
радиус на огъване според дебита	44 mm
Вътрешен диаметър	6.5 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.048 kg/m
Цвят	син
Материал-забележка	RoHS konform