

nástrčná dutinka

QSH-4-100

č. dílu: 130723

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2.5 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost balení	100
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	0.5 g
připojení pneumatiky 1	průměr nástrčné dutinky 4 mm
připojení pneumatiky 2	průměr nástrčné dutinky 4 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT