


# nástrčná spojka QS-B-6-4-20

č. dílu: 130969  
výběhový výrobek

redukční.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2.3 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	20
konstrukce	princíp push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	6.1 g
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 4 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel