

nástrčné šroubení QS-B-1/2-10-I-10

č. dílu: 132000
výběhový výrobek

FESTO

[vnější závit s vnitřním šestihranem.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	5 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	28 Nm
hmotnost výrobku	49 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/2
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 10 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz poniklováno
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel