

L-šroubení s nástrčnou koncovkou NPQP-L-R18-Q6

č. dílu: 132429

FESTO

výběhový typ. k dodání do r. 2013.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 3.3 mm |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 5 g |
| připojení pneumatiky 1 | R1/8 |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 6 mm |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | PP |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |