

# Cartridge QSPLKG10-5/32-U

č. dílu: 132922

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                     |
|---|---|
| velikost                                  | Mini  |
| jmenovitá světlost                        | 2.3 mm                                      |
| montážní poloha                           | libovol.                                    |
| velikost balení                           | 10  |
| konstrukce                                | princip push-pull                           |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 10 bar                            |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát                              |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný       |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi      |
| okolní teplota                            | -5 ... 60 °C                                |
| hmotnost výrobku                          | 2 g   |
| připojení pneumatiky 1                    | QSP...10                                    |
| připojení pneumatiky 2                    | pro vnější průměr hadice 5/32"              |
| barva uvolňujícího kroužku                | šedá  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                             |
| materiál tělesa                           | zesílený PA                                 |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM   |
| materiál těsnění hadice                   | NBR   |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel               |