

šroubení s nátrubky CRCN-1/4-PK-6

č. dílu: 13973

FESTO

odolné korozi,
s těsnícím kroužkem,
pro hadici z plastu PAN, PUN, PL, PP, PU.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| jmenovitá světlost | 5.3 mm |
| typ těsnění na závitovém dřívku: | těsnící kroužek |
| velikost balení | 1 |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 16.5 g |
| připojení pneumatiky 1 | vnější závit G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | pro hadici s vnějším průměrem 8 mm |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál těsnění závitu | zesílený PA TPE-U(PU) |