

nástrčné šroubení QSF-3/8-3/8-U

č. dílu: 153626

FESTO

vnitřní závit s vnějším šestihranem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 7.4 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| velikost balení | 1 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak | -0.95 ... 10 bar |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 10 bar |
| provozní médium | filtrovaný stlačený vzduch vakuum |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| max. utahovací moment | 24 Nm |
| připojení pneumatiky | NPT3/8-18 pro vnější průměr hadice 3/8" |
| barva uvolňujícího kroužku | šedá |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | mosaz poniklováno |
| informace o materiálu uvolňovacího kroužku | POM |
| informace o materiálu těsnění hadice | NBR |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |