

# průchodka s nástrčnými koncovkami QSS-3/16T-U

č. dílu: 153762

FESTO

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

| parametr  | hodnota                              |
|---|--------------------------------------|
| velikost  | standard                             |
| montážní poloha                                 | libovol.                             |
| velikost balení                                 | 1                                    |
| konstrukce                                      | princíp push-pull                    |
| provozní tlak                                   | -0.95 ... 10 bar                     |
| provozní tlak závislý na teplotě                | -0.95 ... 10 bar                     |
| provozní médium                                 | filtrovaný stlačený vzduch<br>vakuum |
| třída odolnosti korozi KBK                      | 1                                    |
| okolní teplota                                  | -10 ... 60 °C                        |
| povolení  | Germanischer Lloyd                   |
| připojení pneumatiky                            | pro vnější průměr hadice 3/16"       |
| barva uvolňujícího kroužku                      | šedá                                 |
| upozornění k materiálu                          | ve shodě s RoHS                      |
| informace o materiálu pouzdra                   | mosaz<br>poniklováno                 |
| informace o materiálu uvolňovacího kroužku      | POM                                  |
| informace o materiálu těsnění hadice            | NBR                                  |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel        |