

šroubení s nátrubky CN-M3-PK-2

č. dílu: 15871

FESTO

pro hadici z plastu PAN, PUN, PP, PU, PR.
s těsnícím kroužkem



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	1.5 mm
typ těsnění na závitovém díčku:	těsnící kroužek
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	vnější závit M3
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 3 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel