


# přímočarý pohon DGP-1 1/4"- -PPV-A-B

č. dílu: 160911

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, bez pístnice, s tvarově uzavřeným spojením mezi pístem a unášečem a oboustranným nastavitelným tlumením v koncových polohách.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 3,000 mm
průměr pístu	1 1/4"
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
vedení	základní vedení
princíp unášeče	mechanický přenos síly (drážka)
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	20 mm
připojení pneumatiky	NPT1/8-27